



Farben für Profis

Scheda tecnica

Silikat Streichputz

Versione: 17.05.2018

Denominazione di mercato	Silikat Streichputz
Tipo di materiale	Pittura minerale al silicato, senza solventi
Campo di applicazione	Per interni ed esterni su tutti i fondi minerali e sui sistemi di coibentazione ZEROTHERM WDVS.
Colore	Bianco
Grado di brillantezza	Opaco
Legante base	Vetro solubile potassico con additivi organici
Peso specifico	Ca. 1,6 / ± 0,2 g/cm ³
Proprietà	Resistente alle intemperie, diffusibile, resistente alla pioggia, buon potere di copertura, facile lavorazione, a bassa tensione meccanica. Idoneo come prima mano per intonaci al silicato e minerali. Corrosivo - dunque coprire le piastrelle in vetro e ceramica.
Tinta base adatta	Di fabbrica e con tinte siliciche commerciali fino a max. 5%
Tempo di essiccazione	Circa 2 - 4 ore a seconda della temperatura e dell'umidità dell'aria
Diluizione	Acqua
Tipo di applicazione	A pennello e a rullo
Temperatura di applicazione	Minimo +8°C per aria e fondo
Consumo di materiale	Circa 250 - 300 ml/m ² per ogni applicazione
Stoccaggio	In luogo fresco, però protetto dal gelo
Pulizia degli attrezzi	Con acqua subito dopo l'uso
Confezione	Secchio ovale di plastica da 8 kg, 25 kg
Preparazione e finitura del supporto	Osservare soprattutto: VOB, Parte C, DIN 18363
Preparazione del fondo	Il fondo deve essere asciutto, pulito, minerale e compatto. Per favorire la presa, non ritoccare gli intonaci nuovi per 2 - 4 settimane (a seconda delle condizioni atmosferiche).

Pagina 1 di 2

La presente scheda tecnica è stata aggiornata secondo le competenze acquisite. In caso di ristampa questi testi non saranno più validi. Il contenuto non riporta alcun rapporto giuridico contrattuale. Tuttavia l'utilizzatore/acquirente non viene dispensato dal controllare sotto la propria responsabilità se il prodotto è adatto per l'applicazione prescritta. Inoltre sono valide le condizioni generali Zero.

Silikat Streichputz

Versione: 17.05.2018

Sistema di verniciatura	1 mano di concentrato di Silikat Konzentrat mescolato 1:1 con Silikat Streichputz.
Supporti:	1 mano finale con Silikat Streichputz non diluito.
Fondi altamente assorbenti:	applicare Silikat Konzentrat diluito con acqua. 1 mano intermedia di Silikat Konzentrat mescolato 1:1 con Silikat Streichputz. 1 mano finale con ZERO Silikat Streichputz Come ultima mano è adatto anche ed in particolare ZERO Silikat Dekorputz e ZERO Silikat KC-Putz.
Nota:	Osservare un tempo di essiccazione fra le singole applicazioni di almeno 12 ore.

Annotazioni

In caso di difficoltà rivolgersi al proprio fornitore di fiducia. Osservare la scheda di sicurezza CE!